

BLUMOTION

inside



# CLIP top BLUMOTION 110° spéciale

Feuille de données techniques

# CLIP top BLUMOTION

## Charnière spéciale 110°




### Produit



### Description

- Charnière entièrement métallique, nickelée
- Charnière pour recouvrement important avec côtés de corps de meuble épais
- Angle d'ouverture 110°
- Avec **BLUMOTION intégré**
- Avec **désactivation de BLUMOTION**
- Avec réglage en profondeur confortable par vis sans fin
- Compatible avec les embases existantes
- Avec rappel de fermeture (ressort)
- Montage et démontage sans outil de la porte sur le corps de meuble
- Réglage dans 3 dimensions (avec embase correspondante)
- Pour **INSERTA**, en plus montage sans outil du boîtier

### Application



### Informations de commande

<b>Porte en applique</b>			
	Boîtier <b>INSERTA</b>	Référence	
Boîtier en acier, avec ressort		73B3590	

	Boîtier <b>À visser</b>		
Boîtier en acier, avec ressort		73B3550	

	Boîtier <b>À frapper</b>		MZM.0040
Boîtier en acier, avec ressort		73B3580	

	Boîtier <b>EXPANDO</b>		
Boîtier en acier, avec ressort		73B358E	

	<b>Caches</b>	
Acier	nickelé	
non-imprimé	70.1503	
estampé	Blum	70.1503.BP

#### Accessoires


	<b>Vis aggro pour le montage du boîtier</b>	
3,5 x 15 mm	609.1500	
3,5 x 17 mm	609.1700	

	<b>Cache boîtier pour boîtier à visser et à frapper</b>	
Acier	nickelé	70T3504

	<b>Limiteur d'angle d'ouverture (86°)</b>	
Matière synthétique	70T3553	

# CLIP top BLUMOTION


## Charnière spéciale 110°



### Planification

Dimensions de la charnière et calcul des jeux avec réglage en usine (distance embase = 0 mm)

Encombrement de la porte en pleine ouverture



F Jeu

### Distance du boîtier


	Recouvrement																		
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
0										3	4	5	6	7					
3							3	4	5	6	7								
6				3	4	5	6	7											
9	3	4	5	6	7														

↳ Embase


### Jeu minimal pour portes à arêtes chanfreinées (R = 1 mm) avec réglage d'usine

	Épaisseur de la porte												
	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30	32
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	Nous recommandons un essai de montage		
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8			
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4			
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2			
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0			
En plus pour + 2 mm réglage latéral													
+0.2+0.4+0.4+0.5+0.5+0.5+0.5+0.5+0.5+0.5													


### Plages de réglage



### Montage à visser



### Montage INSERTA/à frapper



### Dimensions boîtier

